

**Garant****TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 9mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 121230 9      |
| GTIN           | 4045197472069 |
| Třída artiklu  | 11Y           |

**Popis****Provedení:**

**Speciální geometrie** pro bezpečné vrtání aramidových plastů (polyamidů) a aramidových vláken, včetně termo- a duroplastů.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický popis**

|   |               |
|---|---------------|
| Počet břitů Z                             | 2             |
| Posuv f v AFK                             | 0,09 mm/ot,   |
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 40 mm         |
| Jmenovitý Ø $D_c$                         | 9 mm          |
| Tolerance stopky                          | h6            |
| Tolerance jmenovitý Ø                     | h6            |
| Ø stopky $D_s$                            | 9 mm          |
| Celková délka L                           | 84 mm         |
| Norma                                     | Výrobní norma |
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 26,5 mm       |
| Povlak                                    | bez povlaku   |
| Řezný materiál                            | TK            |
| Provedení                                 | 4xD           |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Stopka           | Válcová stopka s h6 |
| Otočení vrtáku   | Pro aramidy         |
| Vnitřní chlazení | ne                  |
| Barevný kroužek  | bez                 |
| Druh produktu    | Spirálový vrták     |

### Údaje o uživateli

|                   | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|
| PE-HD             | omezené použití | 140 m/min | N       |
| PA 66             | omezené použití | 130 m/min | N       |
| PEEK              | omezené použití | 120 m/min | N       |
| PF 31             | omezené použití | 100 m/min | N       |
| AFK Aramid        | vhodný          | 110 m/min | N       |
| Honeycomb sendvič | omezené použití | 120 m/min | N       |
| suché             | vhodný          |           |         |
| Vzduch            | vhodný          |           |         |