

**3M****Diamantová obtahovací destička v koženém pouzdře, Zkratka brusiva / zrnitost  $\mu\text{m}$ : D46****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	559150 D46
GTIN	4001895534041
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

**Rovnoměrně rozložená diamantová vrstva**, pojená vrstvou niklu. **Téměř neomezená životnost!**

**Použití:**

**K ostření a obtahování** nástrojů na obrábění kovů a dřeva. Vhodné pro ocel, HSS a tvrdokovy. U malých nebo ostrých nástrojů použijte plochu bez otvorů. **Nevhodné k pilování.**

**Kvalita 3M, poněkud menší tloušťka diamantové vrstvy.** Pro hrubé broušení.

**Upozornění:**

**Nepoužívejte nasucho, nýbrž s vodou resp. petrolejem.**

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	střední/hrubé
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Délka	100 mm
Šířka	25 mm
Výška	7 mm
Obal	Kožené pouzdro
Druh produktu	Obtahovací destička

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		