



## Hrubovací brusný kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotouče×šířka kotouče: 230X7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560300 230X7
GTIN	9003170054225
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

**Speciální typ** pro obrábění ocelí CrNi. Nejlepší obrušovací výkon i u ocelí.

#### Specifikace: A30R-BFX.

- Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
- Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
- Úhel broušení 20° až 30°
- K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Šířka kotouče	7 mm
Ø kotouče	230 mm

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		