



Sklopný kontejner RAL 7016 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 600l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	919923 600
GTIN	4017976247038
Třída artiklu	96D

Popis

Provedení:

Olejtěsně svařený kontejner, výklopně uložený.

Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.

Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvizný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

TOTALSTOP - centrální brzdový systém podle EN 1757-3 sériově u říditelných koleček.

Text upoutávky:

Vypouštěcí kohout

se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.

Vyklápění se provádí ručně.

Pro vyprazdňování s vysokozdvizným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	95 kg
Nosnost	750 kg
Ø koleček	200 mm
Vnitřní rozměry pro zajištění výška	72 mm
Výška	1099 mm
Rozměr skříně – délka	1321 mm
Objem kontejneru	600 l
Rozměr skříně – výška	735 mm
Délka	1458 mm
Vnitřní rozměry pro zajištění šířka	194 mm
Výsypné hrany výška s kolečky	843 mm
Vzdálenost vybrání B	327 mm
Rozměr skříně – šířka	794 mm
Šířka	855 mm
Druh produktu	Vyklápěcí nádoba