



Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** Focur, Ø kotouč x šířka kotouče: 230X7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	560200 230X7
GTIN	9003172337623
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Speciální typ pro obrábění litiny. Vysoce kvalitní zirkonový korund a karbid křemíku poskytují vysoký řezný výkon při malých přítlačných silách, i na **mineralizované litině**. **Specifikace: ZA24N-BFX.**

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Technický popis

Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Šířka kotouče	7 mm

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm
Zkratka brusiva	ZA
Specifikace	A24Q-BFX
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Litina
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		