

**HOLEX****Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“, Ø kotouč×šířka kotouče: 230X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	560500 230X8
GTIN	4045197157447
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obroušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Hrubovací kotouč pro **ocel a INOX** s **dlouhou životností** a vysokým brusným výkonem.

**Specifikace: A30Q-BF.**

**Technický popis**

Maximální počet otáček	6600 min <sup>-1</sup>
Šířka kotouče	8 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm

Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		