



## Hrubovací brusný kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotouče×šířka kotouče: 178X7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560405 178X7
GTIN	9003175760503
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

**Speciální typ** pro obrábění **neželezných kovů jako hliníku, mosazi, bronzu atd.**

#### Specifikace: A36L-BFX.

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	7 mm
Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Ø kotouče	178 mm

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Hliník
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		