




Sada diamantových jehlových pilníků, 11dílná, 140 mm, Zrnitost: D126 μ m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	529350 D126
GTIN	4007220017418
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm; \varnothing stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla**, **keramiky** atd. Pilujte s **malým přitlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku. Univerzální zrnitost (standardní pilník).

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

11dílná sada, po 1 pilníku tvaru 1–11 (všechny tvary), navíc 1 pilník plochý tupý s oblými hranami.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Počet samostatných pilníků	11

Obal	Plastový box
Druh produktu	Jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Příslušenství

Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 8	529220 8
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 11	529220 11
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 3	529220 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 4	529220 4
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 2	529220 2
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 6	529220 6
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3

Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 9	529220 9
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 1	529220 1
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 5	529220 5
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový jehlový pilník, 140 mmzrno D126 (střední) univerzální Typ 10	529220 10