

Garant**Hrubovací brusný kotouč univerzální, Ø kotouč x šířka kotouče: 230X7mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	560010 230X7
GTIN	4045197480767
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

- Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrusovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
- Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
- Úhel broušení 20° až 30°
- K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Pro univerzální použití u INOX, oceli a litiny.

Specifikace:

28-A30R-BFX.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Šířka kotouče	7 mm

Ø kotouče	230 mm
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		