



Hrubovací brusný kotouč PREMIUM***, Ø kotouče×šířka kotouče: 230X7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Speciální typ pro obrábění **neželezných kovů jako hliníku, mosazi, bronzu atd.**

Specifikace: A36L-BFX.

- **Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.**
- **Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).**
- **Úhel broušení 20° až 30°**
- **K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.**

Technický popis

Šířka kotouče	7 mm
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Hliník
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouc

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		