



## Hrubovací brusný kotouč PREMIUM\*\*\* „2 v 1“, Ø kotouč x šířka kotouče: 115X4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560100 115X4
GTIN	9003170052870
Třída artiklu	53T

### Popis

#### Provedení:

- Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
- Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
- Úhel broušení 20° až 30°
- Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Agresivní hrubovací brusný kotouč (nízký stupeň tvrdosti Q) pro **univerzální použití u INOX a oceli** s vysokým obrušovacím výkonem a dlouhou životností.

**Specifikace: A30Q-BFX.**

### Technický popis

Maximální počet otáček	13300 min <sup>-1</sup>
Ø otvoru	22,23 mm

Šířka kotouče	4 mm
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30Q-BFX
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		