

**Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 529650 1 |
| GTIN | 4007220017098 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis**Provedení:**

Tvar jako č. 528050, avšak na obou koncích s vrstvou diamantového prášku jednotného zrna.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování forem z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Pilujte s **malým** **přítlakem**.

Technický popis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Popis tvaru | plochý tupý, vyhnutý |
| Průřez s osazením | 3,1×3 mm |
| Délka potahu | 25 mm |
| Brusivo | diamant |
| Zkratka brusiva | D |
| Zrnitost | D126 |
| Celková délka | 150 mm |
| Druh produktu | Rýhovací pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | vhodný |
| Tvrdokov (TK) | vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| Plasty, GFK | vhodný |
| Kámen | omezené použití |