

**Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrna D126 (střední) univerzální, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529650 5
GTIN	4007220017128
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Tvar jako č. 528050, avšak na obou koncích s vrstvou diamantového prášku jednotného zrna.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování forem z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Pilujte s **malým** **přítlakem**.

Technický popis

Popis tvaru	čtyřhran
Průřez s osazením	2,5×2,5 mm
Délka potahu	25 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Celková délka	150 mm
Druh produktu	Rýhovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
Tvrdokov (TK)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Kámen	omezené použití