

## Mezní válečkový kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm s přídatkem na opotřebení, Typ: B



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484025 B      |
| GTIN           | 4045197211781 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídatkem na opotřebení dle DIN 7164.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornění:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

- **Zadejte přesný jmenovitý rozměr  $\varnothing$  s tolerančním polem (A-ZC) a kvalitu (6–13) nebo číselnou toleranci ( $\pm$ ).**
- **Rozměrový mezistupeň měřících kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!**
- **Hladké (přímé)  $\varnothing$  s ISO-lícováním viz č. 484000; 484020; 484040 nebo na poptávku.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídatku na opotřebení) viz č. 484027.**

**Technický popis**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Toleranční pole | A  |
| Toleranční pole | G  |
| Toleranční pole | H  |
| Toleranční pole | J  |
| Toleranční pole | K  |
| Toleranční pole | M  |
| Toleranční pole | N  |
| Toleranční pole | P  |
| Toleranční pole | R  |
| Toleranční pole | S  |
| Toleranční pole | B  |
| Toleranční pole | T  |
| Toleranční pole | U  |
| Toleranční pole | V  |
| Toleranční pole | X  |
| Toleranční pole | Y  |
| Toleranční pole | Z  |
| Toleranční pole | ZA |
| Toleranční pole | C  |
| Toleranční pole | D  |
| Toleranční pole | E  |
| Toleranční pole | F  |
| Toleranční pole | JS |
| Toleranční pole | CD |
| Toleranční pole | EF |
| Toleranční pole | FG |
| Toleranční pole | ZC |
| Toleranční pole | ZB |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Norma            | DIN 7150-2                  |
| Norma            | DIN 7164                    |
| Kvalita          | 12                          |
| Kvalita          | 8                           |
| Kvalita          | 9                           |
| Kvalita          | 11                          |
| Kvalita          | 10                          |
| Kvalita          | 7                           |
| Kvalita          | 6                           |
| Kvalita          | 13                          |
| Druh měrky       | Dobry kalibr                |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Jmenovitý rozměr | 3 - 10 mm                   |
| Kalibrování      | L6                          |
| Druh produktu    | Mezní kalibr                |

## Služby

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm     | 028300 20 |