

Mezní válečkový kalibrační trn H7, Jmenovitý Ø: 95mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484000 95 |
| GTIN | 4045197211217 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis

Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr s třídou tolerance H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na www.hoffmann-goup.com např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**

Technický popis

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Toleranční pole | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kvalita | 7 |
| Jmenovitý rozměr | 95 mm |
| Druh měrky | Dobrý kalibr |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Druh měrky | Dobrý kalibr |

| | |
|---------------|--------------|
| Kalibrování | M2 |
| Druh produktu | Mezní kalibr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 028300 200 |
| Kalibrace DAkkS Mezní válečkový kalibr Maximální Ø 200 mm | 028340 200 |