

Garant**CBN brusná tělíska galvanicky B126, CBN, Ø hlavy: 5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 552550 5 |
| GTIN | 4045197157096 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **obložením CBN**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **všechny kalené, zušlechtěné a vysokolegované oceli**.

Doporučená obvodová rychlost: CBN suché 15-25 m/s, CBN mokré 20-40 m/s.

Upozornění:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Celková délka | 50 mm |
| Ø hlavy | 5 mm |
| Popis tvaru | válec |
| Ø stopky | 3 mm |

| | |
|-----------------|----------------|
| Délka hlavy | 5 mm |
| Zkratka brusiva | CBN |
| Druh produktu | Brusné tělísko |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 20-30 m/s | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 20-30 m/s | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 20-30 m/s | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 20-30 m/s | H |
| INOX | vhodný | 20-30 m/s | |
| Ti | vhodný | 20-30 m/s | |
| GG(G) | vhodný | 20-30 m/s | K |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |