

**Garant****Diamantová brusná tělíska galvanicky D126, D, Ø hlavy: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552600 3
GTIN	4045197157188
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením**. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky **galvanické vazbě niklu**.

**Použití:**

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro **jemné broušení** otvorů, rádiusů, kontur a **odjehlování a srážení hran**.

Pro **tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK**.

**Doporučená obvodová rychlost:** diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

**Upozornění:**

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

**Technický popis**

Celková délka	45 mm
Ø hlavy	3 mm
Popis tvaru	koule
Ø stopky	3 mm

Délka hlavy	3 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusné tělísko

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný	15-20 m/s	
Plasty, GFK	vhodný	15-20 m/s	
Kámen	vhodný	15-20 m/s	
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		