

Mezní válečkový kalibrační trn s rozměrovým mezistupněm s přídatkem na opotřebení, Typ: G



Údaje o objednávce

Artikové číslo	484025 G
GTIN	4045197211835
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s přídatkem na opotřebení dle DIN 7164.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornění:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

- **Zadejte přesný jmenovitý rozměr \varnothing s tolerančním polem (A-ZC) a kvalitu (6–13) nebo číselnou toleranci (\pm).**
- **Rozměrový mezistupeň měřicích kalibrů jsou jen mezní válečkové kalibry s rozměry za desetinnou čárkou!**
- **Hladké (přímé) \varnothing s ISO-lícováním viz č. 484000; 484020; 484040 nebo na poptávku.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídatku na opotřebení) viz č. 484027.**

Technický popis

Toleranční pole	A
Toleranční pole	G
Toleranční pole	H
Toleranční pole	J
Toleranční pole	K
Toleranční pole	M
Toleranční pole	N
Toleranční pole	P
Toleranční pole	R
Toleranční pole	S
Toleranční pole	B
Toleranční pole	T
Toleranční pole	U
Toleranční pole	V
Toleranční pole	X
Toleranční pole	Y
Toleranční pole	Z
Toleranční pole	ZA
Toleranční pole	C
Toleranční pole	D
Toleranční pole	E
Toleranční pole	F
Toleranční pole	JS
Toleranční pole	CD
Toleranční pole	EF
Toleranční pole	FG
Toleranční pole	ZB
Toleranční pole	ZC

Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	12
Kvalita	9
Kvalita	11
Kvalita	6
Kvalita	10
Kvalita	8
Kvalita	7
Kvalita	13
Jmenovitý rozměr	30,001 - 40 mm
Druh měrky	Dobry kalibr
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Kalibrování	L6
Druh produktu	Mezní kalibr

Služby

Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028340 60
KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm	028300 60