

Garant**Plstěné lešticí tělísko Ø stopky 6 mm, Typ: 169****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552200 169
GTIN	4045197240057
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Plstěná lešticí tělíska s dlouhou životností se **středně tvrdou plstí se zvláště stabilním tvarem.**

Použití:

Pro předlešťování a leštění na vysoký lesk předbroušených povrchů s vysokým nárokem na přesné geometrické tvary.

Upozornění:

Plstěná lešticí tělíska se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 10 mm

Délka hlavy: 15 mm

Ø stopky: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	15 mm

Stupeň tvrdosti	střední
Doporučená obvodová rychlost	5 - 10 m/s
Druh produktu	Lešticí tělísko