


**Garant****Nosič brusné čepičky, Ø hlavy, délka hlavy, tvar: 1626G****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553100 1626G
GTIN	4045197330550
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Drážkovaný, elastický gumový korpus** s ocelovou stopkou.

**Použití:**

Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

**Vhodné pro:**

Brusné čepičky č. 553035 – 553328.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	30000 min <sup>-1</sup>
Ø hlavy	16 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	26 mm
Druh produktu	Nosič brusných čepiček

