


Garant**Nosič brusné čepičky, Ø hlavy, délka hlavy, tvar: 1626C****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553100 1626C
GTIN	4045197330598
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Drážkovaný, elastický gumový korpus s ocelovou stopkou.

Použití:

Použití zejména v nástrojařství pro dokončovací práce na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Brusné čepičky č. 553035 – 553328.

Technický popis

Maximální počet otáček	30000 min ⁻¹
Ø hlavy	16 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	26 mm
Druh produktu	Nosič brusných čepiček

