



Hrubovací brusný kotouč Basic* „2 v 1“, Ø kotouč x šířka kotouče: 115X6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Univerzální hrubovací brusné kotouče pro rovinné broušení a páskový výbrus na **INOX a ocel**.

Specifikace: A30Q-BF.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	6 mm
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň

Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		