

Garant**TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	121230 3
GTIN	4045197471284
Třída artiklu	11Y

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie pro bezpečné vrtání aramidových plastů (polyamidů) a aramidových vláken, včetně termo- a duroplastů.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Posuv f v AFK	0,05 mm/ot,
Tolerance stopky	h6
Délka drážky pro třísky L_c	12 mm
Jmenovitý Ø D_c	3 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Ø stopky D_s	3 mm
Celková délka L	40 mm
Norma	Výrobní norma
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	7,5 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD

Stopka	Válcová stopka s h6
Otočení vrtáku	Pro aramidy
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
PE-HD	omezené použití	140 m/min	N
PA 66	omezené použití	130 m/min	N
PEEK	omezené použití	120 m/min	N
PF 31	omezené použití	100 m/min	N
AFK Aramid	vhodný	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	120 m/min	N
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		