

**Hrubovací brusný kotouč Basic\* „2 v 1“, Ø kotouč x šířka kotouče: 125X6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	560600 125X6
GTIN	9003172228600
Třída artiklu	53T

**Popis****Provedení:**

Univerzální hrubovací brusné kotouče pro rovinné broušení a páskový výbrus na **INOX a ocel**.

**Specifikace: A30Q-BF.**

**Technický popis**

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	6 mm
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	A
Specifikace	A30-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň

Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		