

**Dělicí kotouč PREMIUM***, Ø kotouče: 178mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563250 178
GTIN	9003176370695
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný dělicí kotouč speciálně pro ocelové plechy, profily a trubky s nejlepší životností. Není vhodný pro INOX (podíl Fe, S a Cl > 0,1agv %).

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.

Specifikace:

A30S-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Šířka kotouče	2,5 mm
Popis tvaru	přímý
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Tvar	41

Ø otvoru	22,23 mm
Specifikace	A30S-BFXA
Ø kotouče	178 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 mm
Zkratka brusiva	A
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76