

**Dělicí kotouč PREMIUM\*\*\*, Ø kotouče: 178mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 563300 178    |
| GTIN           | 9003170359467 |
| Třída artiklu  | 53T           |

**Popis****Provedení:**

**Speciální typ** s vysokou stabilitou stran a dlouhou životností pro dělení **CrNi ocelí**; nejlepší výkon i u oceli.

**Použití:**

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikace:**

**A30R-BFXA.**

**Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

**Technický popis**

|               |          |
|---------------|----------|
| Popis tvaru   | přímý    |
| Šířka kotouče | 2,5 mm   |
| Ø otvoru      | 22,23 mm |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček      | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Specifikace                 | A30R-BFXA              |
| Ø kotouče                   | 178 mm                 |
| Pro tloušťky materiálů      | 7,5 - 12,5 mm          |
| Zkratka brusiva             | A                      |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %                |
| Doporučený úhel nastavení   | 90 stupeň              |
| Optimalizováno pro materiál | INOX                   |
| Pohonný agregát             | Úhlové brusky          |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s                 |
| Druh produktu               | Dělicí kotouč          |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76