

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 060202 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 450 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Druh	CA510
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Lamač třísek	WP
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení