

**CCMT 060204 Wiper, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Typ	PV720
Lamač třísek	WP
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení