

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 09T304 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 450 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Druh	CA510
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení