

**DCGT 11T301, Typ: PDL025****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260384 PDL025 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 25E |

Popis**Technický popis**

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rohový rádius | 0,1 mm |
| Lamač třísek | MFP-SK |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 300 m/min |
| Typ | PDL025 |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hlavní způsob použití | N |
| Posuv f | 0,03 - 0,15 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T301 |

| | |
|--------------------|---|
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | G |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |