

**DCMX 070204 Wiper, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 270 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WP
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení