

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMX 070204 Wiper CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 450 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA510
Lamač třísek	WP
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMX 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení