

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA525****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 260383 CA525 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Typ | CA525 |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 330 m/min |
| Lamač třísek | WP |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMX 070204 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení