

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	WP
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 270 m/min
Typ	PV720
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMX 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení