

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Třída artiklu	250

Technický popis

Ø břitu D_c	52 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vnitřní chlazení	ano
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Počet břitů Z	8
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	97 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	102 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	43,3 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,4 stupeň
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------