

**Dělicí kotouč PREMIUM***, Ø kotouče: 178mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563200 178
GTIN	9003178723413
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Agresivní dělicí kotouč (nízký stupeň tvrdosti Q) pro **univerzální použití u INOX a oceli** s dlouhou životností a stabilitou.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.

Specifikace:

A30Q-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Šířka kotouče	2,5 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý

Tvar	41
Specifikace	A30Q-BFXA
Ø kotouče	178 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 - 12,5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76

