

**Malý dělicí kotouč PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563050 63
GTIN	9003172992693
Třída artiklu	53T

Popis**Provedení:**

Velmi úzký **malý dělicí kotouč** pro použití u **pneumatických a elektrických přímých brusek**, ideální pro zúžená místa. Použití s upínacím trnem č. 563070.

Skvěle řezající provedení pro rychlé dělení s malými otřepy.

Provedení reklamní text:

Velmi úzký **malý dělicí kotouč** pro použití u **pneumatických a elektrických přímých brusek**, ideální pro zúžená místa.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Maximální počet otáček	24300 min ⁻¹
Popis tvaru	přímý
Šířka kotouče	1 mm

Ø otvoru	10 mm
Specifikace	A60R-BFXA
Ø kotouče	63 mm
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Přímé brusky
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací trn pro malý dělicí kotouč Vhodné pro Ø otvoru 10 mm

563070 10