

## Mezní válečkový kalibrační trn tvrdý chrom H7, Jmenovitý Ø: 18mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484040 18     |
| GTIN           | 2050001675071 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

**Na straně se správným rozměrem jsou tvrdě chromované měřicí plochy.** Je tak dosaženo cca 8krát delší životnosti.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) např. č. 484000 vel. 82.**

### Technický popis

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Toleranční pole  | H                           |
| Norma            | DIN 7150-2                  |
| Norma            | DIN 7164                    |
| Kvalita          | 7                           |
| Jmenovitý rozměr | 18 mm                       |
| Druh měrky       | Dobry kalibr                |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Kalibrování      | M2                          |
| Druh produktu    | Mezní kalibr                |

**Služby**

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 20 mm     | 028300 20 |
| Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028340 60 |