

Garant**Frézovací destička bez profilu, HB7720, Šířka frézy A: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217256 1,5
GTIN	4045197854735
Třída artiklu	21C

Technický popis

Rádus R	0,1 mm
Šířka frézy A	1,5 mm
Vnější Ø D	17,7 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	3,5 mm
Typ	HB7720
Typ	P16
Počet břitů Z	6
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
--	---------	-------	---------

Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		