

## Nastavovací kroužek s mezírozměrem, Typ: B



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484035 B      |
| GTIN           | 4045197212429 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

**Nastavovací kroužky** z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. **Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem.** Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

#### Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Upozornění:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499

Typ B = 3,501 – 14,999

Typ C = 15,001 – 19,999

Typ D = 20,001 – 24,999

Typ E = 25,001 – 31,999

Typ F = 32,001 – 39,999

Typ G = 40,001 – 49,999

Typ H = 50,001 – 59,999

Typ I = 60,001 – 69,999

Typ J = 70,001 – 79,999

Typ K = 80,001 – 89,999

Typ L = 90,001 – 99,999

Zadejte přesný jmenovitý Ø.

Vložené kroužky jsou pouze nastavovací kroužky s **rozměry v desetinných číslech!**

Hladký (rovný) Ø viz č. 484030 nebo na poptávku.

**Příklad objednávky Ø 10,002:** č. 484035 B 10,002.

**Keramické nastavovací kroužky s milimetrovými rozměry** na poptávku.

## Technický popis

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Toleranční pole          | JS                  |
| Jmenovitý rozměr         | 3,501 - 14,999 mm   |
| Norma                    | DIN 2250 C          |
| Materiál                 | kalibrační ocel     |
| Výrobní tolerance otvoru | JS4                 |
| Kvalita                  | 4                   |
| Kalibrování              | L7                  |
| Druh produktu            | Nastavovací kroužek |

## Služby

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrace DAkkSNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm | 028470 50 |
| KalibrováníNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm     | 028400 50 |