

**HOLEX®**
**Vratidlo, nastavitelné, Typ: 0**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	148400 0
GTIN	4045197854872
Třída artiklu	12L

**Popis**
**Provedení:**

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M8

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Celková délka: 125 mm

**Technický popis**

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 5 mm
Celková délka	125 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M8
Norma	DIN 1814