

HOLEX®
Vratidlo, nastavitelné, Typ: 1

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	148400 1
GTIN	4045197854896
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 6,2 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M11

Pro \varnothing ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Celková délka: 175 mm

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M11
Pro \varnothing ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 7,5 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 6,2 mm
Celková délka	175 mm
Norma	DIN 1814