

HOLEX®**Vratidlo, nastavitelné, Typ: 1.1/2****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 7,5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M12

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Celková délka: 175 mm

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 9,5 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 7,5 mm
Celková délka	175 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814