


Garant**Frézovací destička 30°, HB7720, Stoupání: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217321 7
GTIN	4045197854940
Třída artiklu	21C

Popis**Upozornění:**

Nepoužívejte s cirkulární frézou č. 217252 vel. 27L.

Technický popis

Hloubka t	4 mm
Vnější Ø D	22 mm
Pro závit ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Geometrie destiček	Plný profil
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	7 mm
Použití	Vnitřní
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Druh závitů	TR-LH
Druh závitů	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Typ	P26
Počet břitů Z	3
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		

