

HOLEX®
Vratidlo, nastavitelné, Typ: 2

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	148400 2
GTIN	4045197854964
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 4 - 8,5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M4,5 – M12

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 5 - 10 mm

Celková délka: 265 mm

Technický popis

Celková délka	265 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M4,5 – M12
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	5 - 10 mm
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4 - 8,5 mm
Norma	DIN 1814