

HOLEX®**Vratidlo, nastavitelné, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	148400 3
GTIN	4045197854988
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 4,9 - 12 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M5 – M20

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 6,5 - 15 mm

Celková délka: 370 mm

Technický popis

Celková délka	370 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	6,5 - 15 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M5 – M20
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814