

HOLEX®**Vratidlo, nastavitelné, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	148400 4
GTIN	4045197854995
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 5,5 - 16 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M11 – M27

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 7 - 20 mm

Celková délka: 480 mm

Technický popis

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	5,5 - 16 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	7 - 20 mm
Celková délka	480 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M11 – M27
Norma	DIN 1814