

**HOLEX®****Vratidlo, nastavitelné, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	148400 5
GTIN	4045197857002
Třída artiklu	12L

**Popis****Provedení:**

S kalenými upínacími čelistmi. Ocelová rukojeť pozinkovaná. Při použití ve stísněném prostoru lze jedno rameno odšroubovat.

Pro **normální** zatížení:

pouzdro zinková tlaková litina.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 7 - 20 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M13 – M32

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 9 - 26 mm

Celková délka: 700 mm

**Technický popis**

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	7 - 20 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M13 – M32
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	9 - 26 mm
Celková délka	700 mm
Norma	DIN 1814