

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 16X5 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M1 – M2,6

Závit metrický jemný: M1×0,2 – M2,6×0,35

Závit UNC: č.1 – č.4

Závit UNF: č.0 – č.4

Závit Whitworthův: 1/16" – 3/32"

Celková délka: 160 mm

Technický popis

Závit metrický	M1 – M2,6
Pro Ø závitového oka	16 mm
Výška	5 mm
Celková délka	160 mm
Závit Whitworthův	1/16 – 3/32 palec
Závit UNF	č.0 – č.4 palec
Závit UNC	č.1 – č.4 palec
Závit metrický jemný	M1×0,2 – M2,6×0,35

Norma

EN 22568