

**HOLEX®**
**Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 20X5 mm**

**Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 149300 20X5   |
| GTIN             | 4045197857026 |
| Třída artiklu    | 12L           |

**Popis**
**Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

**Použití:**

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M3 – M4

Závit metrický jemný: M3×0,25 – M6×0,5

Závit UNC: č.5

Závit UNF: č.5 – č.6

Závit Whitworthův: 1/8" – 5/32"

Celková délka: 175 mm

**Technický popis**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Závit Whitworthův    | 1/8 – 5/32 palec |
| Závit UNC            | č.5 palec        |
| Závit metrický       | M3 – M4          |
| Závit metrický jemný | M3×0,25 – M6×0,5 |
| Pro Ø závitového oka | 20 mm            |
| Výška                | 5 mm             |
| Celková délka        | 175 mm           |
| Závit UNF            | č.5 – č.6 palec  |

Norma

EN 22568